

* = alleen voor demonstratie of voor meerdere groepjes

Algemene benodigdheden:

| Aantal | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------|------------|---|
| 1 | 118241 | Papierdispenser vr rol 120 mtr 21br |
| 1 | 118242 | Papierrol 70mtr 3 stuks voor 118241 |
| 1 | 118617 | Box met 15 veiligheidsbrillen * |
| 1 | 118688 | Labjas Maat L (Andere maat, ander Artikelnr.) |

1 Krachten

| Aantal | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------|------------|----------------------|
| 2 | 118422 | Platvoetstatief |
| 1 | 118470 | Dubbelklem |
| 2 | 118474 | Statiefklem met haak |
| 1 | 111129 | Liniaal 50 cm |
| 1 | 111212 | Schijfmasa 250 gram |
| 1 | 111222 | Trekveer 10N |
| 1 | 111285 | Krachtsmeter 10N |
| | | Draad |
| | | Geodriehoek |

2 Warmte

| Aantal | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 114609 | Practicumvoeding |
| 1 | 111658 | Joulemeter Compleet |
| 1 | 114005 | Voltmeter |
| 1 | 114006 | Ampèremeter |
| 3 | 114840 | Experimenteersnoer zwart 50 cm |
| 3 | 114841 | Experimenteersnoer rood 50 cm |
| 1 | 117114 | Maatcilinder 250 ml |
| 1 | 118123 | Teclu unit, Brander, Driepoot, Slang |
| 1 | 118155 | Gaasje |
| 1 | 111154 | Stopwatch |
| 3 | 117823 | Bekerglas 250 ml |

3 Energie

| Aantal | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------|------------|-------------------------|
| 1 | 114050 | Vermogensmeter digitaal |
| 1 | | Föhn |
| 1 | | Waterkoker |
| 1 | | Spotje |
| 1 | | Halogeenlamp |
| 1 | | Ledlamp |
| 1 | | Spaarlamp |
| 1 | 114307 | Fitting E-27 |
| 1 | 111643 | Warmtelamp |
| 1 | 112003 | Luxmeter |

4 Elektriciteit

| Aantal | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------|------------|--------------------------------|
| 1 | 114017 | Voltmeter |
| 1 | 114018 | Ampèremeter |
| 1 | 114609 | Practicumvoeding |
| 3 | 114840 | Experimenteersnoer zwart 50 cm |
| 3 | 114841 | Experimenteersnoer rood 50 cm |
| 1 | 118400 | Basisplaat |
| 1 | 114250 | Weerstand 10Ω |
| 1 | 114319 | Lampje 6V 0,5 A |
| 1 | 114302 | Fitting E10 |

5 Geluid

| Aantal | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 114073 | Oscilloscoop |
| 1 | 118422 | Platvoetstatief |
| 1 | 118470 | Dubbelklem |
| 1 | | Zaagblad |
| 1 | 111213 | Cilindermassa met haken 50 gram |
| 1 | 111154 | Stopwatch |
| 1 | 182715 | Milieumeter met o.a. dB Meter functie |
| 1 | 114056 | Toongenerator |
| 1 | 114840 | Experimenteersnoer zwart 50 cm |
| 1 | 114841 | Experimenteersnoer rood 50 cm |
| 1 | 114062 | Luidspreker |

6 Werktuigen

| Aantal | Artikelnr. | Omschrijving |
|--------|------------|---------------------------------|
| 1 | 300171 | Model goed tillen * |
| 1 | 118422 | Platvoetstatief |
| 1 | 118470 | Dubbelklem |
| 1 | 111207 | Hefboomarm met ruiters |
| 1 | 111208 | Hefboomarmstaafje |
| 9 | 111213 | Cilindermassa met haken 50 gram |